



## blanke Ringkabelschuhe



Best.Nr.	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	VE
A 2	0,25-1,5	2,4	100
A 3	0,25-1,5	3,6	100
A 4	0,25-1,5	4,2	100
A 5	0,25-1,5	5,2	100
A 6	0,25-1,5	6,2	100
A 8	0,25-1,5	8,2	100
A 10	0,25-1,5	10,2	100
B 3	1,5-2,5	3,6	100
B 4	1,5-2,5	4,2	100
B 5	1,5-2,5	5,2	100
B 6	1,5-2,5	6,2	100
B 8	1,5-2,5	8,2	100
B 10	1,5-2,5	10,2	100
B 12	1,5-2,5	12,2	50
C 3	2,5-6	3,6	100
C 4	2,5-6	4,2	100
C 5	2,5-6	5,2	100
C 6	2,5-6	6,2	100
C 8	2,5-6	8,2	50
C 10	2,5-6	10,2	50
C 12	2,5-6	12,2	50
C 140	2,5-6	14,2	50
C 160	2,5-6	16,2	50

## blanke Gabelkabelschuhe



Best.Nr.	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	VE
A 13	0,25-1,5	3	100
A 135	0,25-1,5	3,6	100
A 14	0,25-1,5	4,1	100
A 15	0,25-1,5	5,2	100
A 16	0,25-1,5	6,2	100
A 18	0,25-1,5	8,2	100
B 13	1,5-2,5	3	100
B 135	1,5-2,5	3,5	100
B 14	1,5-2,5	4,1	100
B 15	1,5-2,5	5,2	100
B 16	1,5-2,5	6,2	100
B 18	1,5-2,5	8,2	100
B 110	1,5-2,5	10,2	100
B 112	1,5-2,5	12,2	50
C 13	2,5-6	3,5	100
C 14	2,5-6	4,3	100
C 15	2,5-6	5,2	100
C 16	2,5-6	6,4	100
C 18	2,5-6	8,5	100
C 110	2,5-6	10,5	50
C 112	2,5-6	12,2	50



## blanke Stiftkabelschuhe (flach)



Best.Nr.	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	Länge	VE
<b>A 11</b>	0,25-1,5	3	11,5	100
<b>A 11C</b>	0,25-1,5	3	9	100
<b>A 11L</b>	0,25-1,5	2,5	17	100
<b>B 11</b>	1,5-2,5	3	12	100
<b>B 11L</b>	1,5-2,5	2,5	17	100
<b>C 11C</b>	2,5-6	4	9	100
<b>C11</b>	2,5-6	4	13,8	100

## blanke Stiftkabelschuhe (rund)



Best.Nr.	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Durchmesser [mm]	Länge	VE
<b>A 1C</b>	0,25-1,5	1,7	9	100
<b>A 1</b>	0,25-1,5	1,7	11	100
<b>B 1C</b>	1,5-2,5	1,8	9	100
<b>B 1</b>	1,5-2,5	1,8	11	100
<b>C 1</b>	2,5-6	2,6	13	100

## blanke Flachsteckhülsen

Best.Nr.	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Steckergröße [mm]	VE
<b>A 00</b>	0,25-1,5	2,8x0,8	100
<b>A 01</b>	0,25-1,5	4,8x0,8	100
<b>A 02</b>	0,25-1,5	6,3x0,8	100
<b>A 03</b>	0,25-1,5	5,2x0,8	100
<b>A 04</b>	0,25-1,5	2,8x0,5	100
<b>A 05</b>	0,25-1,5	4,8x0,5	100
<b>B 00</b>	1,5-2,5	2,8x0,8	100
<b>B 01</b>	1,5-2,5	4,8x0,8	100
<b>B 02</b>	1,5-2,5	6,3x0,8	100
<b>B 03</b>	1,5-2,5	5,2x0,8	100
<b>B 04</b>	1,5-2,5	2,8x0,5	100
<b>B 05</b>	1,5-2,5	4,8x0,5	100
<b>C 01</b>	2,5-6	4,8x0,8	50
<b>C 02</b>	2,5-6	6,3x0,8	50

